



piSAVE release

- Druckausgleich im Vakuumsauger, um ein schnelles Loslassen des Produktes zu gewährleisten.
- Extra schnelle Abgabe durch Zusammenführung des Speisedrucks und Nutzung als Verstärker.
- ON/OFF aktiviert gleichzeitig mit der Pumpe.
- Keine weiteren Steuerkomponenten erforderlich - Nutzen Sie ein 3/2 Wege Magnetventil für den Ejektor und das piSAVE release.



AQR (Schnellbelüftungsventil)

- Druckausgleich im Vakuumgreifsystem, um ein schnelles Abgeben des Produktes zu gewährleisten.
- Verbraucht keine zusätzliche Druckluft.
- ON/OFF aktiviert gleichzeitig mit der Pumpe.
- Durch das Einsetzen eines 3/2 Kontrollventils und eines AQR 02 benötigt man keine weiteren Steuerkomponenten.



Abblas Rückschlagventil G1/8"

- Verhindert das Einziehen des Vakuums durch den Ablassschlauch, dies bedeutet schnellere Ansprechzeiten und komplett unabhängige Vakuumeinheiten.
- Da nur sehr geringer Speisedruck zum Abblasen erforderlich ist, ist dies eine verlässliche Schnellablösungsfunktion, auch in größeren Systemen mit mehreren Einheiten.
- Geeignet für Anwendungen, in denen die Reinigung der Vakuum-Sauger Filter oder Kühlung des aufzunehmenden Objektes wichtig ist.

Technische Daten

Beschreibung	Fluss	Durchfluss
piSAVE release G1/8"	3,85 NI/s	–
piSAVE release G1/4"	7,85 NI/s	–
Schnellbelüftungsventil – AQR	3,3 NI/s	–
Rückschlagventil G1/8", vakuumfest, mit Abblasfunktion	–	1,5–2,8 NI/s (@ 0,3-0,7 MPa)